

**LED-ficklampa C-serien, Typ: C7R****Beställningsdata**

Ordernummer	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Artikelklass	04B

Beskrivning**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1× litiumjonbatteri typ 18650 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× handrem, 1× kupong för bältesväska.

OBS!:

2+5 års garanti vid registrering på www.ledlenser.com.

Om inget annat anges nedan ger vi för våra produkter en tillverkargaranti på

- **sju år om produkten registreras online inom 12 veckor från köpdatumet**
- **två år, om ingen registrering sker eller om registreringen inte sker i tid; för att de uppladdningsbara batterierna (batterier) ska fungera korrekt ger vi också en garantiperiod på två år på powercase och batteriboxen (utan förlängning av garantiperioden, ingen registrering), beräknat från köpdatumet.**

Teknisk beskrivning

totallängd	166 mm
vikt	210 g
Belysningsbredd	40 - 210 m
Brinntid steg 2	5 h
Rapid Focus	ja

Datablad

Utbytbart batteri	ja
Batterispänning	3,7 V
advanced Focus System (AFS)	ja
smart Light Technology (SLT)	ja
brinntid	2 - 40 h
Ljusflöde	20 - 1000 lm
bältesväska ingår i leveransen	ja
Antal ingående batterier	1
CRI värde	65
Belysning	LED-modul
Ljusflöde steg 2	1000 lm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 54
Internationellt utförande	18650
batterikapacitet	2,5 Ah
Serie	C-serien
färg hus	BLACK
Ljusfärg	kallvit
tillverkarens beteckning	C7R
Ljusflöde steg 3	250 lm
Huvud-Ø	37 mm
Brinntid steg 3	2 h
Produktslag	Ficklampa