

**LED-ficklampa C-serien, Typ: C7****Beställningsdata**

Ordernummer	081447 C7
GTIN	4058205038379
Artikelklass	04B

Beskrivning**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 4× batteri AAA LR03 1,5 V, 1× handrem, 1× kupong för bältesväska.

OBS!:

2+5 års garanti vid registrering på www.ledlenser.com.

Om inget annat anges nedan ger vi för våra produkter en tillverkargaranti på

- **sju år om produkten registreras online inom 12 veckor från köpdatumet**
- **två år, om ingen registrering sker eller om registreringen inte sker i tid; för att de uppladdningsbara batterierna (batterier) ska fungera korrekt ger vi också en garantiperiod på två år på powercase och batteriboxen (utan förlängning av garantiperioden, ingen registrering), beräknat från köpdatumet.**

Teknisk beskrivning

Internationellt utförande	LR3
CRI värde	70
Ljusflöde	40 lm
Ljusflöde steg 3	400 lm
totallängd	140 mm
Huvud-Ø	37 mm

Datablad

Antal ingående batterier	4
bältesväska ingår i leveransen	ja
brinntid	1 - 25 h
Belysningsbredd	100 - 300 m
tillverkarens beteckning	C7
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Micro, AAA
Belysning	LED-modul
Rapid Focus	ja
Brinntid steg 3	1 h
Ljutfärg	kallvit
vikt	175 g
Brinntid steg 2	2 h
advanced Focus System (AFS)	ja
Serie	C-serien
Ljusflöde steg 2	250 lm
färg hus	BLACK
IP-skyddsklass	IP 54
Produktslag	Ficklampa