

**KOMET® stickstålblad HSS-Co5, Typ: A0****Beställningsdata**

Ordernummer	240014 A0
GTIN	4047109015623
Artikelklass	24H

**Beskrivning**

KOMET® stickstålblad HSS-Co5 A0 höjd h: 10 mm  
bredd B: 2,7 mm  
totallängd L: 100 mm

**Teknisk beskrivning**

Typ	A0
höjd h	10 mm
bredd B	2,7 mm
totallängd L	100 mm
Skärmaterial	HSS Co 5
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		

intermittent	lämplig
torrt	lämplig