



5-axlig spännback TeleCentric, Typ: 70



Beställningsdata

Ordernummer	361255 70
GTIN	4250364404709
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

- Idealisk för användning på 5-axliga flerooperationsmaskiner.
- Konventionell uppspänning och greppuppspänning möjlig.
- Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
- Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
- Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
- Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
- Verktygsfritt byte av backar tack vare snabbblåsning inom 10 sekunder/backpar.
- Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
- Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
- Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
- Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

leveransinnehåll:

Handvev, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 – 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138. Överbackar nr 361258 – 361260, spännkonsoler nr 360750 strl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 strl. 25M10 resp. 25M/138.

Teknisk beskrivning

Spännvidd S1	9 - 85 mm
bredd B	94 mm
spännkraft upp till max	30 kN
Nyckelvidder	14 mm
maximalt vridmoment	45 Nm
Spännvidd S2	66 - 135 mm
höjd h	27,1 mm
längd L	286 mm
Spårbredd n H7	20 mm
färgkod för passande tillbehör	TeleCentric
Serie	TeleCentric
grundstomhöjd c	168,9 mm
vikt	17,5 kg
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/361255-70>