

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B01****Beställningsdata**

Ordernummer	240078 B01
GTIN	4047109004016
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svärbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 20 mm

För hål från Ø: 3 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	3 mm
Typ	B01
totallängd	60 mm
Borrdjup	20 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

