

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B06****Beställningsdata**

Ordernummer	240078 B06
GTIN	4047109016354
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svärbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 60 mm

För hål från Ø: 14 mm

totallängd: 95 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

Typ	B06
totallängd	95 mm
Borrdjup	60 mm
För hål från Ø	14 mm
Skaft-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

