

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 6
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2020K12
Skruvsats förvändskär	269028 20
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skruv för underläggsplatta	269013 5
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Underläggsplatta Typ 6

269005 6

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500