

**KOMET® skrubbstål Form g, Typ: B04****Beställningsdata**

Ordernummer	240074 B04
GTIN	4047109016538
Artikelklass	24H

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svärbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 45 mm

För hål från Ø: 9 mm

totallängd: 75 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

Borrdjup	45 mm
totallängd	75 mm
Typ	B04
För hål från Ø	9 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

