

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B06L****Beställningsdata**

Ordernummer	240078 B06L
GTIN	4047109017610
Artikelklass	24H

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft**.

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svärbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 90 mm

För hål från Ø: 14 mm

totallängd: 125 mm

Skaft-Ø: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd	125 mm
Typ	B06L
För hål från Ø	14 mm
Borrdjup	90 mm
Skaft-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

