

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 1204..
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2525M12
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skrivsats för vändskär	269028 20
Huvudängd L ₁	20 mm
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Underläggsplatta Typ 6

269005 6

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500