

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergånga Form 60° (metrisk), Typ: B01****Beställningsdata**

Ordernummer	240084 B01
GTIN	4047109016859
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
Typ	B01
För hål från Ø	3 mm
Borrdjup	16 mm
För stigning upp till	1 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning