

**Digital vippindikator, mätpetslängd 41,24 mm, Mätområde per riktning/
stommens Ø: 2,2/45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	436506 2,2/45
GTIN	4059192074081
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digital vippindikator med digital- och analogdisplay **1/1000-avläsning**.

Måtläge: Normal/min/max/max-min. Inmatning av en korrektionsfaktor är möjlig.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, spänntapp Ø 8 mm, mätpetsnyckel, mätpets av hårdmetall Ø 2 mm.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498951. Utbytesspetsar, se nr 436210; 436240.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
Avvikelseområde f_e	10 μ m
mätkraft	0,06 N
svängområde	2×110 grad

Datablad

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Hysteresfel f_u	5 μ m
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator