

**Skruvstöd, högsta monteringshöjd: 52mm****Beställningsdata**

Ordernummer	373505 52
GTIN	4069515013031
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Kropp och spindel härdat, svart, gäng – med trapetsform.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

lägsta upplagshöjd	38 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
Huvud-Ø	50 mm
underdelens Ø	50 mm
bärförmåga	60 kN
Produktslag	Skruvstöd

