

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	12 mm
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Huvudängd L ₁	13 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1212F09
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500