

**Hög mutter, Gänga: M10/17****Beställningsdata**

Ordernummer	375386 M10/17
GTIN	4069515013550
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Teknisk beskrivning

Flänshöjd	4 mm
Typ	6331
krag-Ø	22 mm
Gänga	M10/17
totallängd	15 mm
Nyckelvidd SW	17 mm
Produktslag	Mutter