

**Hög mutter, Gänga: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	375386 M20
GTIN	4069515013604
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Teknisk beskrivning

Flänshöjd	6 mm
Gänga	M20
Nyckelvidd SW	30 mm
krag-Ø	37 mm
Typ	6330B
totallängd	30 mm
Hörnmått e	33,53 mm
Produktslag	Mutter

