

**Hög mutter, Gänga: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	375386 M14
GTIN	4069515013581
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Teknisk beskrivning

Hörnmått e	23,36 mm
Typ	6330B
Nyckelvidd SW	21 mm
Flänshöjd	4,5 mm
Gänga	M14
krag-Ø	28 mm
totallängd	21 mm
Produktslag	Mutter

