

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	17 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 1
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616H09
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500