

**CNMG 160616, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm
spån-brytare	PH
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning