

**Teleskopisk trappstege Masterflex Plus S, Antal steg inklusive plattform: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	966284 5
GTIN	4003866411566
Artikelklass	96Z

Beskrivning**Utförande:**

Teleskopisk trappstege med räcke längs hela längden och automatisk salongdörr. Enkel höjdjustering med enhandsgrepp. Med svängbara stödben med enhandsmanövrering. Enkelt flyttbar med hjälp av två hjul, även i uppbyggt tillstånd. Bred ståyta vare 60 mm djupa steg. Plattform tillverkad av limmad plywoodpanel. Hjuldiameter 200 mm. Med upplaggsskål av plast.

Norm:

EN 131-7.

Teknisk beskrivning

rullbar	ja
plattformsbredd	400 mm
vikt	29,5 kg
inställbar i höjd	ja
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Norm	EN 131-7

Datablad

plattformsdjup	550 mm
plattformshöjd utan räcke i steg	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Max. arbetshöjd ca	3,28 m
Golvytans djup (bom utkörd)	1,8 m
Max. höjd inklusive räcke	2,31 m
Golvytans bredd (bom utkörd)	2,1 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformsstege