



Skruvdragare för spår, med 3K-SwissGrip Evo-handtag, mejselbredd b: 3,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	660042 3,5
GTIN	7610733296736
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna eggare som löper planparallellt med ytor, i stället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.

SwissGrip Evo-krafthandtag-spärrhandtag möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. Utmattningsfritt arbete tack vare en modifierad, cirkulär form. High-Tech-3K-materialisering förbättrar den kemiska och mekaniska beständigheten. Handtagen har färgkodningen "Rainbow" som gör att du snabbt hittar rätt uttagsstorlek

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggare med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Teknisk beskrivning

mejseltjocklek a	0,5 mm
mejselspets	svart
klinglängd	90 mm

Datablad

totallängd	180 mm
klingbeteckning	1
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Material handtag	Elastomer
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvmejslar