

**Litet längdmätbord Precimar, Typ: SM60-5****Beställningsdata**

Ordernummer	424920 SM60-5
GTIN	
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Litet längdmätbord för snabba och exakta mätningar i tillverkningszonen. Steglöst höjdjusterbart uppläggningsbord (Ø 60 mm). Skydd för de använda mätverktygen med inbyggd koppling. Härdade mätytor. Kan användas med alla displayapparater med 8 mm inspänningsskaft (kan levereras på förfrågan).

leveransinnehåll:

Utan finmätur eller mätur.

Specialtillbehör:

Mätur nr 434314 stl. 25; 434318 stl. 25; 434320 stl. 25; 434324 stl. 25; 434656 stl. 25; 434655 stl. 25; kompakt längdmätinstrument 434707 stl. 1200; induktiv sond 434760 stl. 2004M

Teknisk beskrivning

planparallellitet för mätytorna	1 µm
mätytor – Ø	6 mm
vikt	9 kg
mätområde	25 mm
mätkraft	5 N
Mätteknik	analog

Produktslag

Finmäturhakmått