

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 1
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2525M09
Huvudängd L ₁	19 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 1

269005 1

Skrivsats förvändskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skrivsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500