

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616H12
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Passande vändskär	CC.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skruvsats för vändskär	269028 20
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500