


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 21mm

Beställningsdata

Ordernummer	236604 21
GTIN	4047109181779
Artikelklass	24P

Beskrivning
Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borrar ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borrar upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	105 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 07T208 20-...
Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	21

Utkragningslängd L _A	137 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP