

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 17
GTIN	4047109194298
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borrarbning ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borrarbning upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	85 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 050204 12-...
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	17

Utkragningslängd L _A	116 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1