

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 36,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 36,5
GTIN	4047109199903
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:**

Vid borring ska matningen minskas till 70 %.

**OBS!:**

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOGX 110408 38-...
Skruvsats förvändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	63 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	185 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	36,5

för tumdiameter	1 7/16 tum
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	227 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP