

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 31,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 31,5
GTIN	4047109198104
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:****Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Effektiv längd $L_1$	160 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 100408 32-...
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	31,5

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	199 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1