

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 17,5
GTIN	4047109191655
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:**Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 050204 12-...
Skruvsats förvändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	90 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	17.5

för tumdiameter	11/16 tum
Utkragningslängd L _A	121 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6