

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergänga Form 55° (Whitworth), Typ: B03****Beställningsdata**

Ordernummer	240088 B03
GTIN	4047109017085
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

Borrdjup	26 mm
för stigning	16–50 gänga/tum
Typ	B03
För hål från Ø	7 mm
totallängd	65 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning