

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W80: 46-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236605 46-010
GTIN	4047109204461
Artikelklass	24R

Teknisk beskrivning

Beteckning	46-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 130508-01
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK8425
Typ	Uni
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig	400 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		