

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 27
GTIN	4047109190290
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:****Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Effektiv längd L <sub>1</sub>	135 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 09T308 28-...
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	27

för tumdiameter	1 1/16 tum
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	169 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP6	239652 8IP6