

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 22
GTIN	4047109181793
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:****Vid borrar** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borrar upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 07T208 20-...
Effektiv längd L <sub>1</sub>	110 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	22

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	142 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0