

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 32
GTIN	4047109198111
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:**Vid borrar** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borrar upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 100408 32-...
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Effektiv längd L_1	160 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	32

Utkragningslängd L _A	199 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1