

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 41mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 41
GTIN	4047109201071
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borring ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 120408 42-...
Skruvsats förvändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaftdiameter D _s	63 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	205 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	41

Utkragningslängd L _A	249 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600