

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 27,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 27,5
GTIN	4047109191686
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:****Vid borrar** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borrar upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	140 mm
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 09T308 28-...
Skrivsats för vändskär	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	27,5

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	174 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP6	239652 8IP6