



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 22,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	236604 22,5
GTIN	4047109181809
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borrarbning ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borrarbning upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOGX 07T208 20-...
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	115 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	22,5

Utkragningslängd L _A	147 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0