

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 32,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 32,5
GTIN	4047109197923
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:**Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 100408 32-...
ABS® skaftdiameter D _s	63 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Effektiv längd L ₁	165 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	32,5

för tumdiameter	1 9/32 tum
Utkragningslängd L _A	205 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP