



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 18,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236604 18,5
GTIN	4047109181724
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

#### Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

#### Rekommendation:

Vid borring ska matningen minska till 70 %.

#### OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z	1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	95 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 060206 18-...
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	18,5

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	127 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP