

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergänga Form 55° (Whitworth), Typ: B06****Beställningsdata**

Ordernummer	240088 B06
GTIN	4047109017177
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

för stigning	8–30 gänga/tum
totallängd	95 mm
För hål från Ø	14 mm
Borrdjup	60 mm
Typ	B06
Skaft-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning