



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 33,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	236604 33,5
GTIN	4047109286313
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borrarbning ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borrarbning upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 110408 38-...
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	170 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	33,5

Utkragningslängd L _A	210 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP