

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 42,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 42,5
GTIN	4047109205758
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**Rekommendation:****Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 130508 46-...
Antal skär Z	1
Effektiv längd $L_1$	215 mm
Skrivsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	42,5

Utkragningslängd $L_A$	260 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600