

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 29mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236604 29 |
| GTIN | 4047109193871 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:**Vid borrar** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borrar upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Antal skär Z | 1 |
| ABS® skaftdiameter D_s | 50 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... |
| Effektiv längd L_1 | 145 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 29 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Utkragningslängd L _A | 180 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP6 | 239652 8IP6 |