



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 24mm



Beställningsdata

Ordernummer	236604 24
GTIN	4047109181830
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borring ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-kod vändskär	SOGX 080308 24-...
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	120 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	24

Utkragningslängd L _A	152 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1