

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 43,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236604 43,5 |
| GTIN | 4047109203228 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,35**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:**Vid borring** ska matningen minskas till 70 %.**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjutet borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Effektiv längd L ₁ | 220 mm |
| ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... |
| Antal skär Z | 1 |
| ABS® skaftdiameter D _s | 63 mm |
| Skrivsats för vändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 43,5 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Utkragningslängd L_A | 265 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239652 20IP |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |