

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergånga Form 60° (metrisk), Typ: B05L****Beställningsdata**

Ordernummer	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Artikelklass	24H

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svårbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

**Teknisk beskrivning**

För hål från Ø	12 mm
För stigning upp till	2 mm
Borrdjup	80 mm
totallängd	125 mm
Typ	B05L
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning