

**Garant****Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 5/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 0301..
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	6 mm
ISO-kod hållare	E05H SCLCR/L03
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Huvudängd $L_1$	10 mm
Vändskärsstorlek	3 mm
Skrivsats för vändskär	269028 19
totallängd $L$	100 mm
Spännhöjd $L_2$	4,8 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 19

269028 19

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500