

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 4/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	3 mm
ISO-kod hållare	E04G SCLCR/L03
Passande vändskär	CC.. 0301..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 13
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
Huvudängd L_1	10 mm
totallängd L	90 mm
Spännhöjd L_2	3,8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 13

269028 13

Skruvsats förvändskär Typ 6

269028 6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500