

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0610/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7 mm
Huvudängd L_1	24 mm
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 13
Vändskärsstorlek	3 mm
Passande vändskär	CC.. 0301..
Halsbredd L_4	6 mm
ISO-kod hållare	AH0610H SCLCR/L03
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 13	269028 13
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500