

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260022 25/12  |
| GTIN         | 4045197652072 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$ | 28 mm                    |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 15,5 mm                  |
| Skruvsats förvändskär                   | 269028 9                 |
| Vändskärsstorlek                        | 12 mm                    |
| Utkragningslängd $L_1$                  | 125 mm                   |
| Passande vändskär                       | CC.. 1204..              |
| ISO-kod hållare                         | AH25R SCLCR/L12          |
| totallängd L                            | 200 mm                   |
| Spännhöjd $L_2$                         | 23 mm                    |
| Inställningsvinkel $\kappa$             | 95 grad                  |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 25 mm                    |
| Norm                                    | Verkstadsnorm            |
| Användning                              | Höger                    |
| Invändigt svarvdjup upp till            | 5×D                      |
| Skärmaterial                            | HSS                      |
| Invändig                                | ja                       |
| Användning                              | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 9

269028 9

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500